

ARAMARK SELECTION vol.70

冬の
新定番

どんな服にも

装着可能な電熱パッド

FEVER GEAR

For Every wear, Valuable Electric Radiation GEAR

お好きな場所に装着可能！

お手持ちのバッテリーに
合わせて選べる3展開

もうデバイスの
互換性に悩まない！



断線とショート防止の
樹脂コーティング
済コード

43 レッド
おもて

電熱パッド素材詳細



※ベストは
別売りです。

電熱パッド
厚さわずか
4mm

↑こちらの面に粘着テープ付き面ファスナーを貼付して使用します

着方法

①セットの面ファスナーのシールを片面だけ
剥がし、電熱パッドの4ツ角へ貼付します。

②反面のシールも剥がし、お好きな衣類の裏地
へ接着、完成です。

※各種バッテリーの収納については、衣類の内ポケットや脇ポケット
をご使用ください。

※ボア、裏アルミ等、粘着テープと相性が悪い裏地への接着は避けてください。

バッテリーは別売りとなりますのでご注意ください。

様々な現場で使える



食品工場で

調剤薬局で

屋外作業に

スーパーで

受付で



お手持ちのバッテリーに合わせて3タイプ
から電熱パッドをお選び頂けます。好き
な位置に装着出来、温度調節も可能です。

選べる
デバイス
3タイプ

温度
調整可

最大出力
55℃

BTSP1、BTUL1(7.2V) 対応

GDFG10010
電熱パッド

(空調服™バッテリー対応)

バッテリー容量	温度設定	使用時間
7.2V	55℃	5時間
6V	50℃	7時間
5V	45℃	10時間
3.3V	40℃	20時間

AC230、AC260(12V、13V) 対応

GDFG10030
電熱パッド

(AC230、AC260 対応)

バッテリー容量	温度設定	使用時間
12・13V	55℃	4時間
10V	50℃	6時間
8V	45℃	9時間
6V	40℃	16時間

※12Vと13Vは1時間で10Vに切り
替わり後、約3時間使用可能です。

モバイルバッテリー 5V・USB 対応

GDFG10020
電熱パッド

(モバイルバッテリー対応)

バッテリー容量	温度設定	使用時間
5,000mAh(5V)	55℃	2時間
	50℃	3時間
	45℃	4時間
10,000mAh(5V)	55℃	4時間
	50℃	5時間
	45℃	7時間

コントローラー
付き

素材：メッシュ / ポリエステル 100%

加温素材：樹脂コーティング済み金属繊維

付属：粘着シート付き面ファスナー 10個

電熱外形寸法：H430mm×W280mm

質量：約80g、厚さ：約4mm

- ・出力温度は、使用条件、周囲の温度により異なります。
- ・フル充電時の値です。着用条件などにより使用時間が異なります。
- ・連続使用時間の誤差は、初期不良の対象になりません。
- ※ボア、裏アルミ等、粘着テープと相性が悪い裏地への接着は避けて
ください。